



Basiselement wipjaloeziedrukcontact 10 A 250 V~



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  | 0158 00 | 10/100 | 27,93 | 01 | 4010337158004 |

Kenmerken

- Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
- Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Inbouwdiepte: | 28 mm |
| Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot: | 2.5mm ² |

Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.