



**Combinatie wipchakelaar/wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met vaste afdekplaat
Standard 55, universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	0176 01	1	31,24	01	4010337176015
 zuiver wit glanzend	0176 03	1	31,24	01	4010337176039

Kenmerken

- Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 30 mm
Aansluitingdoorsnede
- voor geleiders tot: 2.5mm²

Aanwijzingen

- Niet breukvast.
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.