


## Scheidingsrelais 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 inbouw	0382 00	1/5	79,78	02	4010337382003

### Kenmerken

- Gelijktijdig aansturing van meerdere jaloezie-aandrijvingen.
- Elke twee aandrijvingen worden elektrisch ontkoppeld met een scheidingsrelais.
- Met twee ingangen neveneenheid voor afzonderlijke bediening van de jaloezieën en een centrale aansluiting voor centrale functies, bv. van een tijdschakelklok of voor realisatie van centrale besturingen bij opdeling over meerdere aardlekschakelaars.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Schakelstroom:	4 A, $\cos \phi \geq 0,8$ ind., 100% ID
Aansluitingen	
- Voeding:	2x schroefklem
- Centraal:	2x schroefklem
- Aandrijving 1, 2:	elk 2 schroefklemmen
- Neveneenheid 1, 2:	elk 1 schroefklem
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte:	21,5 mm

### Aanwijzingen

- Het scheidingsrelais inbouw wordt geïnstalleerd in een inbouwdoos (gebruik van een diepe apparaatdoos aanbevolen).