










Afdekraam Gira E2 met tekstkader kleur aluminium



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  1-voudig | 1091 25 | 10 | 15,59 | 11 | 4010337084051 |
|  2-voudig horizontaal | 1092 25 | 10 | 25,53 | 11 | 4010337084112 |
|  2-voudig verticaal | 1102 25 | 10 | 25,53 | 11 | 4010337084143 |
|  3-voudig horizontaal | 1093 25 | 1/5 | 40,83 | 11 | 4010337084181 |
|  3-voudig verticaal | 1103 25 | 1/5 | 40,83 | 11 | 4010337084228 |
|  4-voudig horizontaal | 1094 25 | 1/5 | 62,96 | 11 | 4010337084266 |
|  4-voudig verticaal | 1114 25 | 1/5 | 62,96 | 11 | 4010337084303 |
|  5-voudig horizontaal | 1095 25 | 1 | 91,67 | 11 | 4010337084389 |
|  5-voudig verticaal | 1115 25 | 1/5 | 91,67 | 11 | 4010337084341 |

Kenmerken

- Breukvast.
 - sproeiveelbestendig.
 - Afdekraam met transparant tekstkader voor tekstlabels bij de basiselementen.
 - Met name geschikt voor objecten waarbij de elektrotechnische installatie moet worden gemarkeerd en gedocumenteerd, bijvoorbeeld kantoren, handelsondernemingen, luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen.
-

Aanwijzingen

- Niet te gebruiken met: afdichtset IP44, opbouwbehuizing vlakke uitvoering, opbouwbehuizing.
-