


## Led-signaallicht 230 V~ rood/groen



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1171 00	1	110,39	02	4010337049289

### Kenmerken

- Met het signaallicht kunnen eenvoudige signaleringen voor bijvoorbeeld behandelkamers, vergaderzalen of hotelkamers worden gerealiseerd.
- Het totale vlak van het basiselement van 55 x 55 mm wordt, rood voor de bovenste helft en groen voor de onderste helft, homogeen verlicht.
- Beide helften kunnen gescheiden met bijvoorbeeld een serieschakelaar worden aangestuurd.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen:	1,0 W/5,6 VA
Lichtsterkte	
- rood:	0,1 cd
- groen:	0,3 cd
Inbouwdiepte:	30 mm
Aansluitingdoorsnede	
- maximum:	2.5mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C

### Levering

- Twee tekstlabels "Bitte warten" / "Bitte eintreten" und "Do not disturb" / "Make up room" worden meegeleverd.

## Afmetingen in mm

Vlak van het basiselement:

B 55

H 55

---