









Wandcontactdoos CEPEC 16 A 250 V~ met LED-oriëntatieverlichting



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	1172 01	1/5	67,64	02	4010337172017
 zuiver wit glanzend	1172 03	1/5	67,64	02	4010337017202
 zuiver wit mat	1172 27	1/5	67,64	02	4010337172277
 antraciet	1172 28	1/5	69,78	02	4010337172284
 kleur aluminium	1172 26	1/5	73,00	02	4010337172260
 zwart mat	1172 005	1/5	73,00	02	4010337037859
 grijs mat	1172 015	1/5	73,00	02	4010337082910
 edelstaal (gelakt)	1172 600	1/5	86,50	02	4010337032847

Kenmerken

- Wandcontactdoos met aardingspen CEBEC en verzonken lichtbalk.
- De witte led s laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
- De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de ledlicht pas in wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
- De ledlicht is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te worden aangesloten.

Technische gegevens

Opgenomen vermogen

- Bedrijf: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
- Standby: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA

Lichtsterkte: 0,2 cd

Inbouwdiepte: 29 mm

Omgevingstemperatuur: -15 °C tot +40°C

Aansluitingdoorsnede

- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

- Conform NF C 61-314 (2003) toegelaten.
 - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
-