


DCS-camera-gateway



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1201 00	1	246,12	10	4010337100034

Kenmerken

- De DCS-camera-gateway integreert een gangbare analoge camera in het Gira deurcommunicatiesysteem.
- De camera kan worden toegewezen aan een deurstation. In dat geval schakelt de externe camera automatisch in bij bediening van de belknop.

Door de combibehuizing van de DCS-camera-gateway zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter)

Technische gegevens

Aansluitingen

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - 2-draads bus OUT: | 2x schroefklem |
| - 2-draads bus IN: | 2x schroefklem |
| - Video-ingang: | 2x schroefklem |
| - Hulpklemmen: | 2x schroefklem |
| - Relais (wisselcontact): | 3x schroefklem |

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C

Videosignaal: Composiet-video 1 Vss, PAL-standaard

Aanwijzingen

- Bij meerdere camera's is voor elke externe camera een DCS-camera-gateway en een eigen voeding nodig.
- In een installatie mogen maximaal tien DCS-camera-gateways worden gebruikt, waarbij het videosignaal max. drie DCS-camera-gateways mag doorlopen.
- De externe camera wordt aangesloten met schroefklemmen.

Levering

- Voor camera's met BNC-aansluiting wordt een adapter meegeleverd.

Afmetingen in mm

DCS-camera-gateway:	B 36	H 52	T 27
---------------------	------	------	------
