


## Videomultiplexer



| Specificatie  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 1224 00  | 1  | 143,94             | 10 | 4010337229124 |

## Kenmerken

- De videomultiplexer bundelt de videosignalen van de deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways.
- Een videomultiplexer kan de videosignalen van drie deurstations met kleurencamera samenvoegen. Met twee videomultiplexers kunnen de videosignalen van maximaal vijf deurstations worden samengevoegd.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

- Opbouw (in een normale aftakdoos).
- Inbouw (in een apparaatdoos).
- Als DIN-rail (met de meegeleverde DIN-railadapter).

## Technische gegevens

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Voeding:              | DC 26 V $\pm$ 2 V (via 2-draads bus) |
| Aansluitingen         |                                      |
| - 2-draads bus IN:    | 6x schroefklem                       |
| - 2-draads bus OUT:   | 2x schroefklem                       |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +70 °C                    |

## Aanwijzingen

- Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videomultiplexer zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

## Levering

- DIN-railadapter meegeleverd.

## Afmetingen in mm

Videomultiplexer: B 36 H 52 T 27

---