


Uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1259 00	1	113,19	18	4010337259008

Kenmerken

- Maximaal twaalf mechanische belknoppen aan te sluiten.
- Nog meer belknoppen kunnen via aanvullende uitbreidingsmodules worden aangesloten.
- Er kunnen maximaal elf uitbreidingsmodules op een inbouwluidspreker worden aangesloten.
- Impulsstroom van de belknop aansluitingen ter voorkoming van oxidatie op de belcontacten.
- Kleine afmetingen.
- Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
- Bevestiging van de uitbreidingsmodules door schroeven of lijmen.

Technische gegevens

Aansluitingen	
- Mech. Belknop:	12x schroefklem
- gemeenschappelijke massa van de belknoppen:	1x schroefklem
- Verbindingskabel:	2x connectorstrook
Beschermeringssoort:	IP44
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

- Module voor uitbreiding van de inbouwluidspreker wanneer meer dan acht mechanische belknoppen moeten worden aangesloten.
- Met dit component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 140 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 11 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 136 x huisstations opbouw).
- Beschermingsgraad IP44 uitsluitend in combinatie met een geschikte front of in gemonteerde toestand.

Levering

- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

incl. bevestigingslip:	B 67	H 66,4	T 27
zonder bevestigingslip:	B 67	H 56	T 27
