




Deurstation 1-voudig TX_44



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	1260 66	1	349,30	18	4010337260660
 antraciet	1260 67	1	359,81	18	4010337260677
 kleur aluminium	1260 65	1	359,81	18	4010337260653

Kenmerken

- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding met andere componenten zoals belknoppen, info-module, kleurencamera, Keyless In.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
- Belknopverlichtng met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.
- Spraakvolume instelbaar.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.
- Binaire ingang voor het aansluiten van een potentiaalvrij drukcontact (maakcontact) als belknop.
- Belknop 1-voudig

Technische gegevens

Voeding:	via 2-draads bus
Aansluitingen busaankoppelaar	
- 2-draads bus:	2x schroefklem

- aanvullende voeding:	2x schroefklem
- Binaire ingang:	2x schroefklem
- Verbindingskabel:	2x connectorstrook
- Video:	1x connectorstrook

Aansluitingen luidspreker-basiselement

- Verbindingskabel:	2x connectorstrook
---------------------	--------------------

Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +70 °C
-----------------------	-------------------

Beschermeringssoort:	IP44
----------------------	------

Inbouwdiepte:	30 mm
---------------	-------

Afmetingen in mm

Naambordje:	B 62	H 62
-------------	------	------
