




Kleurencamera voor deurstation TX_44



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	1265 66	1	827,36	10	4010337265665
 antraciet	1265 67	1	831,35	10	4010337265672
 kleur aluminium	1265 65	1	831,35	10	4010337265658

Kenmerken

- Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
- Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
- Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Uitbreiding van het deurstation met een kleurencamera met automatische dag-/nachtschakeling.
- Leds zorgen in de nachtstand voor een gelijkmatige gezichtsveldbelichting op korte afstand.
- Camera horizontaal en verticaal 20° handmatig draaibaar. In combinatie met het groothoekobjectief levert dat een zeer groot gezichtsveld op bij de entree.
- Automatische tegenlichtcompensatie.
- Automatische witbalans.
- Automatische versterkingsregeling (AGC).
- Geïntegreerde temperatuurafhankelijke cameraverwarming.
- Spuitwaterdichte behuizing.
- Camerabehuizing van slagvaste kunststof, bij beschadiging door bijvoorbeeld vandalisme eenvoudig te vervangen.

Technische gegevens

Voeding:	via verbindingkabel
Aansluiting verbindingkabel:	2x connectorstrook
Beschermingssoort:	IP44
Voeding - tot 2 camera s:	via verbindingkabel

- vanaf de derde camera:	via voeding voor deurcommunicatie
Aansluitingen	
- Verbindingskabel:	2x connectorstrook
- Video:	1x connectorstrook
Beeldopname-element:	CCD-sensor 0,85 cm (1/3")
Openingshoek groothoekobjectief:	150°
Zichtbare waarnemingshoek van de camera:	100°
Waarneembaar gebied (bij 20° verdraaiing):	140°
Kleursysteem:	PAL
Beeldelementen:	500 (h) x 582 (v)
Horizontale resolutie:	380 TV-lijnen
Omschakeldrempel van kleur naar zwart/wit:	1 lx
Lichtgevoeligheid in zw/w-stand:	0,1 lx
Elektronisch diafragma sluitertijd:	tot 1/100000 s
IR-filter:	geïntegreerd
Aanbevolen montagehoogte camera:	1,50 m
Inbouwdiepte:	39 mm
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

- De kleurencamera mag niet direct onder een lamp worden geplaatst.
 - Geschikt voor montage in Gira energiezuil.
 - Niet geschikt voor montage in Gira energiezuil met licht.
-