




## Deurstation opbouw 1-voudig



| Specificatie  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit        | 1266 66  | 1  | 298,26             | 18 | 4010337266662 |
|  antraciet       | 1266 67  | 1  | 309,06             | 18 | 4010337266679 |
|  kleur aluminium | 1266 65  | 1  | 309,06             | 18 | 4010337266655 |

### Kenmerken

- Compleet voorgemonteerd deurstation opbouw voor verticale opbouwmontage. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- In het design van het schakelaarprogramma Gira TX\_44.
- Vervormingsvrije opbouwbehuizing door aluminiumprofiel.
- Afdekraam gemaakt van breukvast thermoplast met hoge UV-bestendigheid en een krasvast, eenvoudig te reinigen oppervlak.
- Diefstalbeveiliging door schroeven met binnenzesrond.
- Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.
- Spraakvolume instelbaar.
- Witte belknopverlichting in ledtechnologie. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare belknopverlichting bereikt.
- Spuitwaterdichte belknopafdekking voor belknop van slagvaste kunststof.
- Naambordje van de belknop zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice [www.beschriftung.gira.de/nl/](http://www.beschriftung.gira.de/nl/) of de Gira labelsoftware.
- Lage opbouwhoogte van slechts 19 mm.

### Technische gegevens

Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen  
- 2-draads bus: 2x schroefklem

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - aanvullende voeding: | 2x schroefklem    |
| Beschermeringssoort:   | IP44              |
| Omgevingstemperatuur:  | -25 °C tot +70 °C |

---

## Afmetingen in mm

|                       |       |       |      |
|-----------------------|-------|-------|------|
| Deurstation 1-voudig: | B 110 | H 181 | T 19 |
| Naambordje:           | B 62  | H 62  | T -  |

---