


Besturingsapparaat video



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	1288 00	1	362,14	10	4010337288008

Kenmerken

- Besturingapparaat voor voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling en kortsluitvastee 2-draads bus bij gebruik van videocomponenten als kleurencamera of TFT-kleurendisplay.
- Maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 huisstations met TFT-kleurendisplay kunnen door het besturingapparaat video worden gevoed.
- In totaal kunnen maximaal 15 kleurencamera s door het besturingapparaat video worden aangestuurd (5 deurstations video en 10 DCS-camera-gateways), waarbij twee deurstations met kleurencamera door het besturingapparaat video kunnen worden gevoed. De overige kleurencamera s moeten elk worden voorzien van een eigen voeding voor deurcommunicatie.
- Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogramming.
- Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogramming en deuropenerprogramming.
- Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

Nominale spanning

- primair: AC 230 V, 50 Hz
- secundair: SELV 26 DC V \pm 2 V

Nominale stroom secundair

- Continubelasting: 700 mA
- Piekbelasting: 1,15 A piekbelasting (max. 5 s)
- Uitschakeling bij overbelasting: Uitschakeling bij overbelasting boven 900 mA

Aansluitingsdoorsnede: 0,6 mm tot 2,5 mm²

Uitgang deuropener: AC 12 V, max. 1,1 A / ID 25 %

Relaisuitgang: AC 250 V, 2 A

Kabellengte van camera tothet versterkte TFT-display

- zonder videoversterker: max. 150 m

- met videoversterker:	max. 300 m
Totale lengte bij zuivere audio-uitvoering:	max. 700 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Het besturingapparaat video is bedoeld voor inbouw in de onderverdeekast, niet in normale opbouwverdeelkasten.
 - Wanneer de topologie van de videobekabeling als steekleiding wordt uitgevoerd, is tevens de videoverdeler vereist.
 - Met het besturingsapparaat video kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).
-

Afmetingen

Modulebreedten (TE):	8
----------------------	---
