


## Voeding DC 24 V 300 mA



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	1296 00	1	96,72	18	4010337296003

### Kenmerken

- Voeding DC 24 V voor externe voeding van de Gira One server.

### Technische gegevens

Nominale spanning - primair:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nominale spanning secundair - secundair:	DC 24 V DC
Nominale stroom secundair:	0,3 A
Zekering:	Zwakstroomzekering 250 V, T 125 mA
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Beschermeringssoort:	IP 20

### Afmetingen

Modulebreedten (TE):	4
----------------------	---