



Gira energiezuil met 6 lege units hoogte 769 mm lege unit



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 antraciet	1351 28	1	549,52	17	4010337351283
 kleur aluminium	1351 26	1	587,54	17	4010337351269

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

Kenmerken

- Vrij te configureren Gira energiezuil met 6 lege units.
- De zes lege units kunnen op locatie worden geconfigureerd met basiselementen uit het schakelaarprogramma Gira TX_44 of uit System 55.

Technische gegevens

Beschermingssoort (deksel gesloten): IP44

Aanwijzingen

- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- 1-plug-bevestiging.

Levering

- Twee afdekramen 3-voudig Gira TX_44 zijn bij levering inbegrepen.
- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Voet:	b 229	h 10	d 155
Zuil:	b 142	h 769	d 75
