



## Gira energiezuil met 4 lege units hoogte 1600 mm zonder functies



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 antraciet	1356 28	1	1.139,79	17	4010337356288
 kleur aluminium	1356 26	1	1.221,06	17	4010337356264

Gira energiezuil en lichtzuilen met en zonder lichtelementen voor buiten. De zuilen zijn van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen tot 1400 mm zijn ook van gepoedercoat aluminium. De voetelementen bij zuilen vanaf 1400 mm zijn van gepoedercoat staal. Elk in de kleur antraciet conform GSB-standaard. Het oppervlak is weer-, uv- en vuilbestendig alsook krasvast.

### Kenmerken

- Vrij te configureren Gira energiezuil met 4 lege units.
- De vier lege units kunnen ter plaatse individueel worden geconfigureerd met basiselementen uit het schakelaarprogramma Gira TX\_44 of uit het System 55.

### Technische gegevens

Beschermingsgraad (deksel gesloten): IP44

### Aanwijzingen

- Bij zuilen tot 1400 mm hoogte bevestiging op steen- of betonvoet met optioneel verkrijgbare grondpijp.
- Bij zuilen vanaf 1400 mm hoogte bevestiging uitsluitend met 3 zware pluggen op steen of beton.
- Advies: aardlekschakelaar voor het apparaat monteren.
- Bevestiging met drie zware pluggen.
- De eventueel vereiste elektrische scheiding van netspanning en laagspanning kan met de meegeleverde toebehoren worden gerealiseerd.

## Levering

- Afdekraam Gira TX\_44 4-voudig is bij de levering inbegrepen.
- Het bevestigingsmateriaal is bij levering inbegrepen.

---

## Afmetingen in mm

Voet:	B 229	H 10	T 155
Zuil:	B 142	H 1600	T 75

---