



Profiel 55 voor verticale en horizontale montage 8-voudig



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  aluminium zuiver wit glanzend (gelakt) | 1366 27 | 1 | 203,28 | 17 | 4010337366270 |
|  aluminium | 1366 26 | 1 | 169,42 | 17 | 4010337366263 |

Kenmerken

- Met kabel- en kanaalvoer aan achterzijde en zijkant.
- De kabelvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
- Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.

Aanwijzingen

- Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
- Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.

Afmetingen in mm

| | | | |
|------------------|-----|----|----|
| 1-voudig: | 87 | 86 | 53 |
| 2-voudig: | 158 | 86 | 53 |
| 3-voudig: | 230 | 86 | 53 |
| 5-voudig: | 372 | 86 | 53 |
| 5-voudig 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8-voudig: | 587 | 86 | 53 |