



Tastsensor 2 3-voudig 24 V potentiaalvrij met tekstkader



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 clear / zuiver wit glanzend	2003 100	1	97,54	02	4010337047971
 edelstaal	2003 600	1	112,93	02	4010337020363

Kenmerken

Tastsensor 2 voor aansluiting op 24V-besturingssystemen

- Drie wippen met elk twee rode leds voor de statusweergave.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Achtergrondverlichting.
- Aansluiting van zes drukcontacten, zes leds en achtergrondverlichting via aansluitblok aan de achterzijde.

Technische gegevens

Nominale spanning per drukcontact:	AC/DC 24 V SELV
Belastbaarheid per drukcontact:	max. 20 mA
Nominale spanning per led:	DC 24 V SELV
Belastbaarheid per led:	1 mA
Aansluiting:	2 x aansluitblok 9-polig
Aansluitingdoorsnede:	0,4 tot 0,8 mm eendraads
Inbouwdiepte:	25 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

- Uitsluitend geschikt voor SELV-stroomkringen.
 - Te verlichten.
 - Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
www.marking.gira.com.
-

Levering

- Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
-