


DALI draadim实施-basiselement inbouw met geïntegreerde netvoeding



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2027 00	1	165,00	02	4010337129608

Kenmerken

- Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White conform IEC 62386-209.
- Draaibesturingseenheid (input device) voor DALI-2 besturingen op een hoger niveau.

Producteigenschappen zonder programmering

- DALI draadim实施-basiselement inbouw met geïntegreerde voedingseenheid voor maximaal 26 DALI deelnemers.
- Parallel schakelen van maximaal 4 DALI draadim实施-basiselementen inbouw met geïntegreerde voeding, met de mogelijkheid om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
- Geschikt voor meerdere masters.
- Led voor apparaatlocalisatie.
- DALI voeding kortsluitvast.
- Opslaan van de basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte.
- Opslaan van kleurtemperatuur-grenswaarden.

Producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando's

- Geschikt als draaibesturingseenheid (input device) voor aansluiting op centrale DALI-2 besturingen.
- Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan centrale besturing.
- Kan worden gebruikt als besturing van een DALI-2 groep.
- Cyclisch zenden van besturingscommando's aan DALI besturingsapparaten kan worden geactiveerd. De functie van het apparaat is afhankelijk van de configuratie.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:	max. 2 W
Nominale spanning DALI:	DC 16 V (typ.)
Gegarandeerde busstroom:	52 mA
Toegestane busstroom:	max. 250 mA
Kortsluitstroom:	max. 61 mA

Aantal DALI deelnemers:	max. 26
aantal parallel te schakelen DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met geïntegreerde voeding:	max. 4
Kleurtemperatuurinstelling:	2000 tot 10000 K
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
