


## DALI potentiometer met geïntegreerde netvoeding



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2028 00	1	156,58	02	4010337023456

### Kenmerken

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Geïntegreerde voeding volgens DALI specificatie (DIN IEC 60926) voor 26 DALI deelnemers.
- Parallelschakeling van maximaal 4 DALI potentiometers met geïntegreerde netvoeding om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
- De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
- Opslaan van een basis- of inschakellichtsterkte.

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:	max. 2 W
Nominale spanning DALI:	DC 16 V (typ.)
Uitgangsstroom:	max. 52 mA
Aantal DALI deelnemers:	Max. 26
Aantal parallel schakelbare DALI potentiometers met geïntegreerde netvoeding:	Max. 4
Aansluiting eendraads:	max. 4 mm <sup>2</sup>
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C

## Aanwijzingen

- Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

---