


## DALI Potentiometer Tunable White met geïntegreerde netvoeding



| Specificatie  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 2030 00  | 1  | 168,73             | 02 | 4010337023470 |

### Kenmerken

- Schakelen en lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
- Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) voor Tunable White conform IEC 62386-209
- Geïntegreerde voeding volgens DALI specificatie (DIN IEC 60926) voor 26 DALI deelnemers.
- Parallelschakeling van maximaal 4 DALI potentiometers met geïntegreerde netvoeding om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
- De bediening kan vanaf meerdere bedieningspunten worden uitgevoerd. Communicatie vindt plaats via broadcast.
- Opslaan van grenswaarden voor kleurtemperatuur en een basis- of inschakellichtsterkte.

### Technische gegevens

|   |                        |
|---|------------------------|
| Nominale spanning:  | AC 230 V, 50/60 Hz     |
| Opgenomen vermogen:   | max. 2 W               |
| Nominale spanning DALI:   | DC 16 V (typ.)         |
| Uitgangsstroom:   | max. 52 mA             |
| Aantal DALI deelnemers:   | Max. 26                |
| Aantal parallel schakelbare DALI potentiometers met geïntegreerde netvoeding: | Max. 4                 |
| Kleurtemperatuurinstelling:   | 2000 tot 10000 K       |
| Aansluiting eendraads:  | max. 4 mm <sup>2</sup> |
| Inbouwdiepte:   | 32 mm                  |
| Omgevingstemperatuur:   | -5 °C tot +45 °C       |

## Aanwijzingen

- Bij de keuze van de DALI voeding moet steeds rekening worden gehouden met het aantal DALI deelnemers en de DALI potentiometer (geldt altijd als 1 deelnemer).

---