


Combi-actuator jaloezie en verwarming voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Inbouw	2164 00	1	250,57	06	4010337075936

Kenmerken

- De combi-actuator jaloezie en verwarming is een combinatie van een jaloezieactuator en een verwarmingsactuator en beschikt over drie binaire ingangen waarmee bij levering de/het aangesloten jaloezie, rolluik, markies of ventilatieluik kan worden aangestuurd.
- Bedrijfsmodus parametreerbaar: Jaloezieën, rolluiken, markiezen of ventilatieluiken.
- Apart parametriserbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
- Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfuncties.
- Toewijzing aan maximaal vijf verschillende veiligheidsfuncties (drie windalarmeren, een regenalarm, een vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking.
- Zonlichtbeschermingsfunctie met vaste en variabele raambekledingpositie of lamellenstand te activeren.
- Koppeling in complexe zonweringbesturingen, naar keuze met verwarmen/koelen-automaat en aanwezigheidsfunctie.
- Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning instelbaar.
- Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
- Gedwongen-standfunctie voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
- Integratie in scènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
- Geheugenfunctie voor lichtscènes.
- uitgang, aanstuurbaar d.m.v een regelsignaal (1 bit of 1 byte).
- Statusretourmelding (1 bit of 1 byte) automatisch of op leesverzoek.
- Ventilaansturing (spanningsloos open/gesloten) parametriseerbaar.
- Zomer- of winterbedrijf via object te selecteren.
- Cyclische bewaking van het regelsignaal: wanneer niet binnen de bewakingstijd een regelsignaaltelegram wordt ontvangen, schakelt de uitgang over naar de noodstand en wordt er een alarmmelding verzonden.
- Elke uitgang kan in een gedwongen stand worden vergrendeld; voor zomer- en winterbedrijf zijn verschillende waarden mogelijk.
- Gedrag bij uitval en herstel van de busspanning voor elke uitgang apart parametriseerbaar.
- Overbelastings- resp. kortsluitmelding via een object instelbaar.
- Aansturing van de regelaandrijvingen in schakelstand of PWM-stand.
- Beschermingsfunctie tegen vastzittend ventiel.

Technische gegevens

KNX medium:	TP1-64 (vanaf index I02 TP1-256)
Nominale spanning:	AC 230/240 V, 50/60 Hz
Jaloezie-uitgang	
- Schakelstroom:	3 A / AC 1
- Motoren AC 230 V:	600 VA

Verwarmingsuitgang

- Schakelcontact:
- Schakelstroom:
- Aantal aandrijvingen per uitgang:

Triac
5 tot 25 mA
Max. 2

Aantal ingangen:

3x potentiaalvrij
