


## IP-interface voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	2168 00	1	260,00	26	4010337084457

## Kenmerken

- Voor koppeling van een pc aan de KNX bus om KNX componenten te adresseren, programmeren en diagnosticeren.

## Technische gegevens

KNX medium:	KNXnet/IP en TP1-256
Nominale spanning:	DC 24 tot 30 V
IP-communicatie:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen:	ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)
Aansluitingen	
- IP:	2 x bus RJ45
- KNX:	Aansluit- en aftakkleem
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45 °C

## Aanwijzingen

- Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.

## Afmetingen

Modulebreedten (TE):	2
----------------------	---