



Led-oriëntatielicht 230 V~ wit



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  wit | 2361 00 | 1 | 98,34 | 02 | 4010337084907 |
|  Warmwit | 2364 00 | 1 | 98,34 | 02 | 4010337121749 |

Kenmerken

- Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector.
- Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten.
- De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld.
- In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien.
- Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Nominale spanning: | AC 230 V, 50 Hz |
| Opgenomen vermogen: | 1,7 W/8,5 VA |
| Lichtsterktebereik: | 3 tot 100 % |
| Aantal leds: | 4 |
| Kleurtemperatuur - wit: | ca. 5000 K |
| Inbouwdiepte: | 30 mm |
| Omgevingstemperatuur: | 0 °C tot +40 °C |

Aanwijzingen

- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com.
