

## Led compensatiemodule



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2375 00	1/5	31,14	02	4010337031369

## Kenmerken

- Maakt het bedrijf van dimbare HV-ledlampen samen met Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers mogelijk.
- Voorkomt het smeulen van HV-ledlampen in uitgeschakelde toestand bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken en bij schakelaars met verlichtingselement tot 3 mA.
- Verbetert het dimgedrag van HV-ledlampen bij Gira Tronic-dimmers of Gira universele dimmers die in de faseafsnijding werken.

## Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Verliesvermogen:	max. 2 W
Behuizingtemperatuur:	max. +65 °C (tc)
Kabellengte:	ca. 15 cm

## Aanwijzingen

- Ook te gebruiken voor de ter plaatse aanwezige dimmers 0305 00 en 2390 00.

## Afmetingen in mm

b 43	h 11,5	d 28,5
------	--------	--------