



Bewegingsmelder Cube 120



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2442 02	1	122,18	08	4010337056430
 antraciet	2442 10	1	127,74	08	4010337056416

Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Continu licht (max. 2 u) kan met een optionele schakelaar/drukcontact worden geactiveerd.
- Testbedrijf voor analyse van detectiebereik.
- Individuele aanpassing van detectiebereik via bijgeleverde, op maat te knippen afdekstrook.
- Uitschakelvertraging instelbaar: 5 s tot 15 min of kort bedrijf 1 s.
- Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
- Verblindingsbescherming, lichtsterkteonafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
- Kort bedrijf, uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
- Afstandsbediening optioneel.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V~, 50/60 Hz
Schakelstroom	
- ohms:	16 A (AC1)
Aansluitvermogen	
- HV-ledlampen:	typ. 200 W
- Gloeilampen:	2000 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd:	1000 VA (cos ϕ = 0,5)
- TL-lampen, parallel gecompenseerd:	500 W (45,6 μ F)
- TL-lampen, seriecompensatie:	900 W
Capacitieve belasting:	176 μ F
Lichtsterkte	
- Lichtsterkte:	2 tot 1000 lx
Instelregelaar	
- Nalooptijd:	5 s tot 15 min

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.

Aansluitingdoorsnede

- Massieve draad: max. 2,5 mm²
- Geslagen draad zonder adereindhulzen: max. 2,5 mm²
- Geslagen draad met adereindhulzen: max. 1,5 mm²

Beschermingsgraad: IP54

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C

Waarnemingshoek: 120°

Montagehoogte 2,50 m

- Detectiebereik naar voren, max.: ca. 16 m
- Bereik naar beide zijden, max.: ca. 11 m

Aanwijzingen

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
- Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
- Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!

Levering

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Zonder lens: 87 87 85
