



Bewegingsmelder Cube 120



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 2442 02 | 1 | 124,38 | 08 | 4010337056430 |
|  antraciet | 2442 10 | 1 | 130,04 | 08 | 4010337056416 |

Kenmerken

- Automatisch schakelen van verlichting afhankelijk van warmtebeweging en omgevingslichtsterkte.
- Automatische temperatuur-gecompenseerde sensorgevoeligheid.
- Continu licht (max. 2 uur) kan met schakelaar/drukcontact (optie) worden geactiveerd.
- Testmodus voor de evaluatie van het detectiebereik.
- Individuele aanpassing van het detectiebereik via een bijgevoegde, op maat te knippen afdekstrook.
- Uitschakelvertraging instelbaar 5 s tot 15 min of in kort bedrijf 1 s.
- Actuele schemeringswaarde met teach-in-functie opslaan.
- Verblindingsbescherming; van de lichtsterkte onafhankelijke sensordetectie voor 60 s bij verblinding door extern licht.
- Kort bedrijf; uitgang wordt voor ca. 1 s ingeschakeld.
- Afstandsbediening optioneel.

Technische gegevens

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Nominale spanning: | AC 230 V~, 50/60 Hz |
| Schakelstroom | |
| - ohms: | 16 A (AC1) |
| Aansluitvermogen | |
| - HV-ledlampen: | typ. 200 W |
| - Gloeilampen: | 2000 W |
| - TL-lampen, niet-gecompenseerd: | 1000 VA (cos ϕ = 0,5) |
| - TL-lampen, parallel gecompenseerd: | 500 W (45,6 μ F) |
| - TL-lampen, seriegecompenseerd: | 900 W |
| Capacitieve belasting: | 176 μ F |
| Lichtsterkte | |
| - Lichtsterkte: | 2 tot 1000 lux |
| Instelregelaar | |
| - Nalooptijd: | 5 s tot 15 min |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Aansluitingdoorsnede | |
| - Massieve draad: | max. 2,5 mm ² |
| - Geslagen draad zonder adereindhuls: | max. 2,5 mm ² |
| - fijndradig met adereindhuls: | max. 1,5 mm ² |
| Beschermingsgraad: | IP54 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +55 °C |
| Waarnemingshoek: | 120° |
| Montagehoogte 2,50 m | |
| - Detectiebereik naar voren, max.: | ca. 16 m |
| - Bereik naar beide zijden, max.: | ca. 11 m |

Aanwijzingen

- Geschikt voor plafond- en wandmontage binnen en buiten.
 - Optioneel: op afstand bedienbaar via IR-afstandsbediening PIR 3.
 - Let bij "spaarlampen" op hoge inschakel-piekstromen. De geschiktheid van de lampen voor gebruik controleren!
-

Levering

- Afdekstrook voor aanpassing van het detectiebereik is bij levering inbegrepen.
-

Afmetingen in mm

| | | | |
|--------------|----|----|----|
| zonder lens: | 87 | 87 | 85 |
|--------------|----|----|----|
