




**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met shutter en USB-voeding 2-voudig  
Type A / type C**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2459 01	1	78,27	02	4010337076223
 zuiver wit glanzend	2459 03	1	78,27	02	4010337076179
 zuiver wit mat	2459 27	1	78,27	02	4010337076186
 antraciet	2459 28	1	79,64	02	4010337076285
kleur aluminium	2459 26	1	86,18	02	4010337076193
zwart mat	2459 005	1	86,18	02	4010337076209
grijs mat	2459 015	1	86,18	02	4010337090151

**Kenmerken**

- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee apparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A und type C.
- Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.

## Technische gegevens

Ingangsspanning:	AC 220 - 250 V, 50/60 Hz
USB-aansluiting:	1 x type A, 1 x type C
Uitgangsspanning USB:	DC 5 V
Laadstroom	
- USB A:	max. 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Standby:	≤80 mW
Aansluitingdoorsnede	
- voor geleiders van:	1,5 mm <sup>2</sup> tot 2,5 mm <sup>2</sup>
Inbouwdiepte:	32 mm
Omgevingstemperatuur:	+5° C tot +35° C

---

## Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
  - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
  - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
  - Gebruik van een diepe apparaatdoos aanbevolen.
- 

## Levering

- USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
-