









**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) en USB-voeding 2-voudig  
Type A/type C**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	2459 01	1	84,82	02	4010337076223
 zuiver wit glanzend	2459 03	1	84,82	02	4010337076179
 zuiver wit mat	2459 27	1	84,82	02	4010337076186
 antraciet	2459 28	1	86,30	02	4010337076285
 kleur aluminium	2459 26	1	93,39	02	4010337076193
 zwart mat	2459 005	1	93,39	02	4010337076209
 grijs mat	2459 015	1	93,39	02	4010337090151
 edelstaal (gelakt)	2459 600	1	93,39	02	4010337076148

## Kenmerken

- Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
  - Er kunnen maximaal twee apparaten tegelijkertijd worden opgeladen.
- 

## Technische gegevens

Ingangsspanning: AC 220 - 250 V, 50/60 Hz

USB-aansluiting: 1 x type A, 1 x type C

Uitgangsspanning USB: DC 5 V

Laadstroom

- USB A: max. 2,4 A

- USB C: max. 3 A

Stand-by:  $\leq 80$  mW

Aansluitingdoorsnede

- voor geleiders van: 1,5 mm<sup>2</sup> tot 2,5 mm<sup>2</sup>

Inbouwdiepte: 31 mm

Omgevingstemperatuur: +5° C tot +35° C

---

## Aanwijzingen

- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.
  - Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.
  - Bij lange oplaadcycli kan de behuizing van het product warm worden.
  - Gebruik van een diepe inbouwdoos aanbevolen.
- 

## Levering

- USB-kabels type A of type C zijn niet bij de levering inbegrepen.
-