








## Bluetooth® wandzender 1-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	2461 01	1	102,95	02	4010337110712
 zuiver wit glanzend	2461 03	1	102,95	02	4010337101598
 zuiver wit mat	2461 27	1	102,95	02	4010337101604
 antraciet	2461 28	1	105,33	02	4010337101611
 kleur aluminium	2461 26	1	108,92	02	4010337101628
 zwart mat	2461 005	1	108,92	02	4010337101635
 grijs mat	2461 015	1	108,92	02	4010337110729

### Kenmerken

- Draadloze zender voor de overdracht van schakel-, dim- of jaloeziecommando's naar draadloze Bluetooth®-ontvangers van het System 3000 of van andere leveranciers, bijv. Casambi.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie, als de wip wordt bediend.

- Configuratie per app of NFC.

---

## Technische gegevens

Radiofrequentie:	2,402 - 2,480 GHz
Draadloos protocol:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:	NFC
Bereik	
- in het vrije veld:	tot 75 m
- in gebouwen:	ca. 10 m
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid:	0 tot 95% (niet-condenserend)

---

## Aanwijzingen

- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
  - Dit product is niet geschikt voor eNet.
- 

## Levering

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
-