


Bluetooth wandzender 1-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
crème wit glanzend	2461 01	1	95,00	02	4010337110712
zuiver wit glanzend	2461 03	1	95,00	02	4010337101598
zuiver wit mat	2461 27	1	95,00	02	4010337101604
antraciet	2461 28	1	97,20	02	4010337101611
kleur aluminium	2461 26	1	100,52	02	4010337101628
zwart mat	2461 005	1	100,52	02	4010337101635
grijs mat	2461 015	1	100,52	02	4010337110729

Kenmerken

- Zender voor overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando's aan draadloze ontvangers van het draadloze Bluetooth systeem.
- Batterijloos apparaat zonder externe voeding. De zendenergie wordt opgewekt door mechanische energie als de wip wordt bediend.
- Configuratie per app via NFC.

Technische gegevens

Radiofrequentie:	2,402 - 2,480 GHz
Draadloos protocol:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:	NFC
Bereik	
- in het vrije veld:	tot 75 m
- in gebouwen:	ca. 10 m
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +65 °C
Luchtvochtigheid:	0 tot 95% (geen condensatie)

Aanwijzingen

- Montage op een apparaat of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven of lijmen.
 - Dit product is niet geschikt voor eNet. Gira Bluetooth zenders zijn compatibel met actuatoren van andere aanbieders, bijvoorbeeld Casambi.
-

Levering

- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke ondergronden zijn bij levering inbegrepen.
-