


Connectorstrook 6-voudig 230 V~



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  | 2479 00 | 1 | 85,66 | 02 | 4010337110187 |

Kenmerken

- Connectorstrook voor de bedrading van kamerthermostaten en thermische regelaandrijvingen.

Technische gegevens

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Opgenomen vermogen: | 230 V, 50 VA |
| Zekering | |
| - 230V: | T4AH |
| Aantal | |
| - Verwarmingszones: | 6 |
| - Ruimtetemperatuurregelaar: | max. 6 |
| - Regelaandrijvingen: | max. 15 |
| Inschakelstroom | |
| - per regelaandrijving: | max. 500 mA |
| Nominale belasting | |
| - alle aandrijvingen: | max. 24 W |
| Schakelvermogen | |
| - Pompaansturing: | 2 A / 200 VA inductief |
| Aansluitingen | |
| - Pompaansturing: | 1 |
| - Verwarmen/koelen omschakeling: | 1 |
| - externe timer: | 1 |
| - Ruimtetemperatuurregelaar: | 6 |
| - Voeding 230 V: | 1 |
| Werkingsrichting: | NC |
| Werkingstype: | Type 1 / Type 1.C |
| Beschermingsklasse: | II |

Omgevingsluchtvochtigheid: 80% niet condenserend

Omgevingstemperatuur: 0 tot +50 °C

Klembare aderdoorsnede: 0,2 tot 1,5 mm²

Afmetingen in mm

B 326,5

H 90

T 50
