

Onderbrekingsvrije voeding voor de MiVa-set



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2918 03	1/5	233,56	34	4010337011767

Kenmerken

- Onderbrekingsvrije voeding voor de Gira MiVa-set.
- Bij een daling of wegvallen van de netingangsspanning wordt de aangesloten belasting onderbrekingsvrij verder gevoed door de accu.
- Wanneer de netingangsspanning weer stijgt of terugkomt wordt de accu gescheiden van de belasting en in normaal bedrijf weer opgeladen.
- Via het meldcontact (M) kunnen de bedrijfstoestanden "UPS actief" en "Accu defect" worden gesignaleerd.

Technische gegevens

Ingangsspanning:	DC 24 V
Uitgangsspanning bij accuvoeding:	22,8 V \pm 10%
Nominale belasting bij accuvoeding:	130 mA gedurende 1 h
Maximale belasting - bij accuvoeding:	300 mA gedurende 15 min.
Batterij/accu - Type:	UR18500F
- UN-nummer:	3480
Maximale belasting - bij netvoeding:	250 mA
Montage:	in apparaatdoos conform DIN 49073

Aanwijzingen

- Voor installaties conform DIN VDE 0834.
- DIN VDE 0834 schrijft jaarlijkse vervanging voor van onderdelen met begrenste levensduur (accu).
- Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen (accu s).

Levering

- Een blind-afdekking is bij levering inbegrepen.
 - Accu is bij levering inbegrepen.
-