



## Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~ uitschakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3102 00	10	21,02	01	4010337038672
 zonder bevestigingsklauwen	3812 00	1	21,02	01	4010337038689

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
---	--------------------

#### Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.