


Wipschakelaar 10 AX 250 V~ Schakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3102 30	1	28,73	14	4010337123989

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.