


**Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met tekstkader (bovenstuk en onderstuk)
Schakelaar 2-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3102 31	1	47,72	14	4010337124047

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.