



Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|--------|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen | 3106 00 | 10/100 | 10,23 | 21 | 4010337038931 |
|  zonder bevestigingsklauwen | 3816 00 | 10 | 10,23 | 21 | 4010337038948 |

Kenmerken

- Zevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
- Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
- Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
- Spanningscontrole van voren mogelijk.
- Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
- Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
- Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
- Breukvaste sokkel van thermoplast.
- Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
- Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens

| | |
|---|---------------------|
| Inbouwdiepte | |
| - 3106 00: | 32 mm |
| - 3816 00: | 23 mm |
| Aansluitingdoorsnede | |
| - voor massieve en soepele geleiders tot: | 2,5 mm ² |
| Nominaal vermogen | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
