




## Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3106 00	10/100	9,91	21	4010337038931
 zonder bevestigingsklauwen	3816 00	10	9,91	21	4010337038948

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
---	--------------------

#### Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.