


Wipschakelaar 10 AX 250 V~ met interne montageplaat
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	3106 13	10	17,76	14	4010337112396

Kenmerken

- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* ook wel polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalvoer geleverd.