




**Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~  
met oranje LED-verlichtingselement 230 V~  
uitschakelaar 2-polig**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3112 00	10	36,32	01	4010337038696
 zonder bevestigingsklauwen	3822 00	1	36,32	01	4010337038702

### Technische gegevens

**Inbouwdiepte**

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

**Aansluitingdoorsnede**

- voor massieve en soepele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>

**Nominaal vermogen**

- LEDi/ CFLi: 100 W

### Aanwijzingen

- Door 180° draaien van het led-basiselement ook verlichtbaar aan te sluiten.

### Levering

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.