


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met tekstkader
Schakelaar 2-polig**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	3112 30	10	46,55	14	4010337123873

Kenmerken

- Met oranje led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus', 'VERWARMING AAN/UIT' is bij de levering inbegrepen.
- Kabelinvoer 2-voudig (dubbele invoer) is bijgevoegd.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.