




**Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~  
met oranje led-verlichtingselement 230 V~  
universele uit-wisselschakelaar**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3116 00	10/100	25,71	01	4010337038955
 zonder bevestigingsklauwen	3826 00	10	25,71	01	4010337039037

**Technische gegevens**

<b>Inbouwdiepte</b>	
- 3116 00:	32 mm
- 3826 00:	23 mm
<b>Aansluitingdoorsnede</b>	
- voor massieve en soepele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
<b>Nominaal vermogen</b>	
- LEDi/ CFLi:	100 W

**Aanwijzingen**

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

**Levering**

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.