


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat
en oranje led-verlichtingselement 230 V~**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	3116 13	10	32,51	13	4010337112471

Kenmerken

- Met led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast* of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2.5mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.
- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.