


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~met oranje led-verlichtingselement 230 V~met montageplaat  
Universele uit-wisselschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	3116 13	10		13	4010337112471

**Kenmerken**

- Met led-verlichtingselement.
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast of wordt polycarbonaat genoemd.

**Technische gegevens**

- Aansluitingdoorsnede  
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm<sup>2</sup>
- Nominaal vermogen  
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Aanwijzingen**

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

**Levering**

- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer geleverd.