




**Basiselement tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~
met oranje led-verlichtingselement 230 V~
uitschakelaar 2-polig**



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3122 00	1	39,36	01	4010337038726
 zonder bevestigingsklauwen	3842 00	1	39,36	01	4010337064381

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor massieve en soepele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Door 180° draaien van het led-basiselement ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Oranje led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.