




Basiselement tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~uitschakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3122 00	1	39,36	01	4010337038726
 zonder bevestigingsklauwen	3842 00	1	39,36	01	4010337064381

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Door 180° draaien van het led-basiselement ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.