



## Basiselement tastschakelaar 10 AX 250 V~ wisselschakelaar 2-voudig, zonder wip



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3128 00	10	37,58	01	4010337039075
 zonder bevestigingsklauwen	3838 00	1	37,58	01	4010337064411

### Technische gegevens

Inbouwdiepte - 3128 00:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W