



## Basiselement tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ universele uit-wisselschakelaar



| Specificatie  | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|---|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  met bevestigingsklauwen | 3136 00  | 10 | 28,75              | 01 | 4010337039044 |

### Technische gegevens

|   |                    |
|---|--------------------|
| Inbouwdiepte:   | 32 mm              |
| Aansluitingdoorsnede<br>- voor stijve en flexibele geleiders tot: | 2.5mm <sup>2</sup> |
| Nominaal vermogen<br>- LEDi/ CFLi:                                | 100 W              |

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

### Levering

- Led-verlichtingselement 230 V~, 0,5 mA is bij de levering inbegrepen.