




Basiselement wipdrukcontact 4-voudig 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3147 00	10	29,75	01	4010337038832
 zonder bevestigingsklauwen	3867 00	1	29,75	01	4010337064855

Kenmerken

- Met enkelvoudige wip ook als 2-voudig maakcontact te gebruiken.

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 32 mm
Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Aanwijzingen

- Voor diepe apparaatdozen.