



## Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig met N-klem



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 met bevestigingsklauwen	3150 00	10/100	11,91	01	4010337038788
 zonder bevestigingsklauwen	3870 00	10/100	11,91	01	4010337064596

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

- 3150 00:	32 mm
- 3870 00:	23 mm

#### Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
---	--------------------

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.